

CRYSTAL CLAMP

Držák do auta (přísavkový se svorkou)



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS + silikon

Místo instalace: rovný povrch

Způsob instalace: vakuová základna

Držák smartphonu: mechanická svorka

Přijatelná velikost smartphonu: 4,7"–6,9"

Rozměry produktu: 113 x 78 x 185 mm

Hmotnost: 224,6 g

BALENÍ

Mechanický držák x1

Podstavec x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Mechanický držák
2. Tlačítko posuvného mechanismu
3. Teleskopický stojan
4. Vakuová základna



PROVOZ VÝROBKU

Zajistěte mechanický držák a základnu utažením spojovacího mechanismu.

Najděte si v autě vhodné místo pro instalaci držáku do auta.

Umístěte vakuovou základnu na vybraný povrch a zajistěte ji.

Krátce stiskněte tlačítko posuvného mechanismu pro zajištění smartphonu.

Nastavte úhel, který potřebujete pro pohodlný výhled na zařízení.

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravovat či upravovat, protože jakákoli manipulace s ním může zařízení poškodit, narušit jeho funkčnost nebo ohrozit uživatele.

Zařízení skladujte a používejte v suchu, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti.

Ujistěte se, že je zařízení správně nainstalováno a bezpečně upevněno, aby se během pohybu nepohnulo.

Neinstalujte zařízení na místa, která by mohla omezit váš výhled během řízení.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Autohalterung
(Saugnapf mit Klemme)



Benutzerhandbuch

proove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS + Silikon

Installationsort: ebene Fläche

Installationsmethode: Vakuumbasis

Smartphone-Halterung: mechanische Klemme

Akzeptable Smartphone-Größe: 4,7"-6,9"

Produktabmessungen: 113 x 78 x 185 mm

Gewicht: 224,6 g

VERPACKUNG

Mechanischer Halter x1

Sockel x1

Benutzerhandbuch x1

Aufkleber x1

PRODUKTDDETAILS 1. Mechanische

Halterung 2.

Schiebemechanismus-Knopf 3. Teleskopständer

4. Vakuumbasis



PRODUKTBETRIEB

Sichern Sie die mechanische Halterung und den Sockel, indem Sie die Verbindungsschraube festziehen. Mechanismus.

Suchen Sie einen geeigneten Platz in Ihrem Auto , um die Autohalterung zu installieren.

Platzieren Sie die Vakuumbasis auf der ausgewählten Oberfläche und befestigen Sie sie.

Um das Smartphone zu fixieren, drücken Sie kurz auf die Taste des Schiebemechanismus .

Passen Sie den Winkel an , den Sie für eine bequeme Sicht auf das Gerät benötigen.

WARNUNG

Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da jede Manipulation das Gerät beschädigen, seine **Funktionalität** beeinträchtigen oder den Benutzer gefährden kann .

Lagern und verwenden Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Luftfeuchtigkeit.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt ist , sodass es sich bei Bewegung nicht bewegt.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die Ihre Sicht behindern könnten. während der Fahrt.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Produktfehlern und zum Erlöschen der Garantie führen.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

WARNUNG

Bitte befolgen Sie die oben
aufgeführten Sicherheitshinweise,
da es sonst zu Feuer, Stromschlag,
Beschädigung oder anderen
Schäden kommen kann.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Autós tartó

(tapadókorongos szorítóval)



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS + szilikon

Telepítési hely: sík felület

Telepítési módszer: vákuumos alap

Okostelefon-tartó: mechanikus szorító

Elfogadható okostelefon méret: 4,7"-6,9"

Termék méretei: 113 x 78 x 185 mm

Súly: 224,6 g

CSOMAGOLÁS

Mechanikus tartó x1

1 db talapzat

Felhasználói kézikönyv x1

Matricák x1

TERMÉKLEÍRÁSOK 1. Mechanikus tartó 2. Csúszó

mechanizmus gombja 3.

Teleszkópos állvány 4. Vákuum talp



TERMÉK MŰKÖDÉSE

Rögzítse a mechanikus konzolt és az alapot a rögzítőcsavar meghúzásával. mechanizmus.

Keressen egy megfelelő helyet az autójában az autós tartó felszereléséhez.

Helyezze a porszívó talpát a kiválasztott felületre, és rögzítse .

Röviden nyomja meg a csúszó mechanizmus gombját az okostelefon rögzítéséhez .

Állítsa be a kívánt szöveget a készülék kényelmes megtekintéséhez .

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani vagy módosítani a terméket, mivel bármilyen beavatkozás károsíthatja a készüléket, ronthatja annak működését , vagy veszélyeztetheti a felhasználót.

A készüléket száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolja és használja, nedvesség.

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van felszerelve és biztonságosan rögzítve , hogy mozgás közben ne mozduljon el.

Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol akadályozhatja a kilátást. vezetés közben .

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia érvénytelenítéséhez vezethet .

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági
utasításokat, különben tüzet, áramütést,
anyagát kárt vagy egyéb kárt okozhat.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Suport auto

(ventuză cu clemă)



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: ABS + silicon

Locul de instalare: suprafață plană

Metodă de instalare: bază vid

Suport pentru smartphone: clemă mecanică

Dimensiune acceptabilă a smartphone-ului: 4,7"-6,9"

Dimensiuni produs: 113 x 78 x 185 mm

Greutate: 224,6 g

AMBALAJ

Suport mecanic x1

Piedestal x1

Manual de utilizare x1

Autocolante x1

DETALII PRODUS 1. Suport mecanic 2.

Buton mecanism glisant

3. Stativ telescopic 4. Bază cu vid



FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

Fixați suportul mecanic și baza prin strângerea șurubului de conectare. mecanism.

Găsiți un loc potrivit în mașină pentru a instala suportul auto.

Așezați baza aspiratorului pe suprafața selectată și fixați -o.

Apăsăți scurt butonul mecanismului glisant pentru a fixa smartphone-ul.

Reglați unghiul necesar pentru o vizualizare confortabilă a dispozitivului.

AVERTIZARE

Nu dezamblați și nu încercați să reparați sau să modificați singur acest produs, deoarece orice manipulare a acestuia poate deteriora dispozitivul, îi poate afecta funcționalitatea sau poate pune în pericol utilizatorul.

Depozitați și utilizați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de surse de căldură și umiditate.

Asigurați-vă că dispozitivul este instalat corect și fixat în siguranță, astfel încât să nu se miște în timpul deplasării.

Nu instalați dispozitivul în locuri care v-ar putea obstrucționa vizibilitatea. în timpul conducerii.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

AVERTISMENT

Vă rugăm să urmați instrucțiunile
de siguranță de mai sus , în caz
contrar puteți provoca incendiu,
electrocutare, deteriorare sau alte
daune.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Държач за кола

(вендуза със скоба)



Ръководство за потребителя

prove

Благодарим ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS + силикон

Място за монтаж: равна повърхност

Метод на монтаж: вакуумна основа

Държач за смартфон: механична скоба

Допустим размер на смартфона: 4.7"-6.9"

Размери на продукта: 113 x 78 x 185 мм

Тегло: 224,6 г

ОПАКОВКА

Механичен държач x1

Пиедестал x1

Ръководство за потребителя x1

Стикери x1

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА 1. Механичен държач

2. Бутон за плъзгащ се

механизъм 3. Телескопична стойка 4. Вакуумна основа



РАБОТА С ПРОДУКТА

Закрепете механичната скоба и основата, като затегнете свързващия винт. механизъм.

Намерете подходящо място в колата си, за да монтирате стойката за кола.

Поставете вакуумната основа върху избраната повърхност и я закрепете здраво.

Натиснете за кратко бутона на плъзгащия механизъм, за да закрепите смартфона.

Регулирайте ъгъла, от който се нуждаете, за да имате удобен изглед към устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате този продукт сами, тъй като всяка манипулация с него може да повреди устройството, да наруши неговата функционалност или да застраши потребителя.

Съхранявайте и използвайте устройството на сухо място, далеч от източници на топлина и влажност.

Уверете се, че устройството е правилно инсталирано и здраво закрепено, така че да не се движи по време на движение.

Не инсталирайте устройството на места, които могат да ви затруднят видимостта. по време на шофиране.

Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до повреда на продукта и анулиране на гаранцията.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля,
следвайте инструкциите за
безопасност по-горе, в противен
случай това може да причини
пожар, токов удар, повреда или други щети.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Air Outlet Car Mount



User Manual

proove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+silicone

Installation location: flat surface

Installation method: vacuum base

Smartphone mount: mechanical clamp

Acceptable smartphone size: 4.7"-6.9"

Product size: 113x78x185mm

Weight: 224.6g

PACKAGE

- Mechanical holder x1
- Base x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical holder
2. Sliding mechanism button
3. Telescopic stand
4. Vacuum base



PRODUCT OPERATION

- Secure the mechanical holder and base by tightening the coupling mechanism.
- Find a suitable place in your car to install the car holder.
- Place the vacuum base on the selected surface and secure it.
- Briefly press the button of the sliding mechanism to secure your smartphone.
- Adjust the angle you need for a comfortable view of your device.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with it may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- Store and use the device in dry conditions, away from sources of heat and moisture.
- Make sure that the device is properly installed and securely fastened to avoid shifting during movement.
- Avoid installing the device in locations that may restrict your view while driving.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

WARNING



Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Uchwyt

samochodowy (przyssawka z zaciskiem)



Instrukcja obsługi

prove

Dziękujemy za wybór Proove! Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS + silikon

Miejsce montażu: powierzchnia płaska

Metoda montażu: podstawa próżniowa

Uchwyt na smartfona: zacisk mechaniczny

Dopuszczalny rozmiar smartfona: 4,7"-6,9"

Wymiary produktu: 113 x 78 x 185 mm

Waga: 224,6 g

OPAKOWANIE

Uchwyt mechaniczny x1

Postument x1

Instrukcja obsługi x1

Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU 1. Uchwyt mechaniczny

2. Przycisk mechanizmu

przesuwowego 3. Stojak teleskopowy 4. Podstawa
próżniowa



EKSPLOATACJA PRODUKTU

Zabezpiecz wspornik mechaniczny i podstawę, dokręcając śrubę łączącą mechanizm.

Znajdź odpowiednie miejsce w samochodzie , aby zamontować uchwyt samochodowy.

Umieść podstawę odkurzacza na wybranej powierzchni i zamocuj ją.

Aby zabezpieczyć smartfon, naciśnij krótko przycisk mechanizmu przesuwanego .

Dostosuj kąt , aby zapewnić sobie komfort oglądania urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Nie rozbieraj tego produktu na części, nie podejmuj prób jego naprawy lub modyfikacji samodzielnie, gdyż wszelkie próby manipulacji mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub narażenie użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przechowuj i używaj urządzenie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i wilgotność.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i pewnie zamocowane, tak aby nie poruszało się podczas ruchu.

Nie instaluj urządzenia w miejscach, które mogą ograniczać widoczność podczas jazdy.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać powyższych
instrukcji bezpieczeństwa, w przeciwnym
razie może dojść do pożaru, porażenia
prądem, uszkodzeń lub innych szkód.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Držalo za avto

(prisesek s sponko)



Uporabniški priročnik

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Material: ABS + silikon

Mesto namestitve: ravna površina

Način namestitve: vakuumsko podlaga

Držalo za pametni telefon: mehanska sponka

Sprejemljiva velikost pametnega telefona: 4,7"-6,9"

Dimenzije izdelka: 113 x 78 x 185 mm

Teža: 224,6 g

EMBALAŽA

Mehanski nosilec x1

Podstavek x1

Uporabniški priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI IZDELKA 1. Mehansko držalo 2. Gumb drsnega mehanizma 3. Teleskopsko stojalo 4. Vakuumsko podnožje



DELOVANJE IZDELKA

Mehanski nosilec in podnožje pritrdite z zategovanjem povezovalnega vijaka. mehanizem.

Poiščite primerno mesto v avtomobilu za namestitev nosilca.

Vakuumsko podlago namestite na izbrano površino in jo pritrdite.

Na kratko pritisnite gumb drsnega mehanizma, da pritrdite pametni telefon.

Prilagodite kot, ki ga potrebujete za udoben pogled na napravo.

OPOZORILO

Tega izdelka ne razstavljajte ali poskušajte popravljati ali spreminjati sami, saj lahko kakršna koli manipulacija z njim poškoduje napravo, poslabša njeno delovanje ali ogrozi uporabnika.

Napravo shranjujte in uporabljajte na suhem mestu, stran od virov toplote in vlažnost.

Prepričajte se, da je naprava pravilno nameščena in varno pritrjena, da se med gibanjem ne premika.

Naprave ne nameščajte na mesta, ki bi lahko ovirala vaš pogled. med vožnjo.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in razveljavitev garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

OPOZORILO

Prosimo, upoštevajte zgornja
varnostna navodila , sicer lahko
pride do požara, električnega
udara, poškodb ali druge škode.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!

CRYSTAL CLAMP

Držáč za automobil

(vakuumska čašica sa stezaljkom)



Korisnički priručnik

proove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS + silikon

Mjesto ugradnje: ravna površina

Način ugradnje: vakuumska baza

Držač za pametni telefon: mehanička stezaljka

Prihvatljiva veličina pametnog telefona: 4,7" – 6,9"

Dimenzije proizvoda: 113 x 78 x 185 mm

Težina: 224,6 g

PAKIRANJE

Mehanički držač x1

Postolje x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA 1. Mehanički držač 2.

Gumb kliznog mehanizma

3. Teleskopski stalak 4. Vakuumska baza



RAD PROIZVODA

Pričvrstite mehanički nosač i bazu zatezanjem spojnog vijka. mehanizam.

Pronađite prikladno mjesto u automobilu za postavljanje nosača.

Postavite vakuumsku bazu na odabranu površinu i pričvrstite je.

Kratko pritisnite gumb kliznog mehanizma kako biste osigurali pametni telefon.

Podesite kut koji vam je potreban za udoban pogled na uređaj.

UPOZORENJE

Ne rastavljajte niti pokušavajte sami popravljati ili modificirati ovaj proizvod, jer bilo kakva manipulacija njime može oštetiti uređaj, narušiti njegovu funkcionalnost ili ugroziti korisnika.

Uređaj čuvajte i koristite na suhom mjestu, dalje od izvora topline i vlažnost.

Provjerite je li uređaj pravilno instaliran i sigurno pričvršćen kako se ne bi pomicao tijekom kretanja.

Ne postavljajte uređaj na mjesta koja bi vam mogla ometati pogled. tijekom vožnje.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljáč/Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

UPOZORENJE

Molimo vas da se pridržavate
gore navedenih sigurnosnih uputa ,
u suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, oštećenja ili druge
štete.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!